

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X55



Artikelnummer	24540.060.055
Merk	-
UBB	950353891969
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633729
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	55 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	55
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technische tekening

