

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X90



Artikelnummer	24540.060.090
Merk	-
UBB	950353747682
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633774
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	90 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4183
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	90
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technische tekening

