

## Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X80



|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 24540.080.080                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950353139492                  |
| UNSPSC        | 31161504                      |
| EAN           | 8715492633972                 |
| PKG. van 100  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Diameter             | M8                      |
| Lengte               | 80 mm                   |
| Klasse               | 4.8                     |
| Aandraaivoorziening  | Zaaggleuf               |
| Kopsoort             | Verzonkenkop            |
| Materiaalsoort       | Staal                   |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad  |

### Standaarden

|      |           |
|------|-----------|
| NEN  | ≈2370     |
| ISO  | ≈2009     |
| DIN  | 963       |
| NF   | ≈E25-123  |
| BS   | ≈4183     |
| ASME | ≈B18.6.7M |

### Technische specificatie

|                       |      |
|-----------------------|------|
| d-D                   | M8   |
| Thread length (min.)  | 34   |
| dk(max.)              | 14.5 |
| Voldraad als $L \leq$ | 40   |
| k (max.)              | 4    |
| L (mm)                | 80   |
| n                     | 2    |
| P                     | 1.25 |
| t (min.)              | 1.6  |

### Technische tekening

