

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X90



Artikelnummer 24540.080.090

Merk -

UBB 500621767689

UNSPSC 31161504

EAN 8715494509091

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M8
Lengte (L) (mm)	90
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Technische specificatie

Thread length (min.)	34
d_k (max.)	14.5
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	4
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technische tekening

