FABORY



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X50

Artikelnummer	24540.100.050
Merk	-
UBB	950353140201
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634085
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
DIN	963
ISO	≈2009

Technische specificatie

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk(max.)	18
Voldraad als L ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	50
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Technische tekening

