

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X30



Artikelnummer	24540.120.030
Merk	-
UBB	950353140953
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634177
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M12
Lengte (L) (mm)	30
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Technische specificatie

Thread length (min.)	46
d_k (max.)	22
Voldraad als $L \leq$	60
k (max.)	6
n	3
P	1.75
t (min.)	2.4

Technische tekening

