



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X50

Artikelnummer	24540.120.050
Merk	-
UBB	950353141290
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634214
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	50 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
BS	≈4183
ISO	≈2009

Technische specificatie

d-D	M12
Thread length (min.)	46
dk(max.)	22
Voldraad als $L \leq$	60
k (max.)	6
L (mm)	50
n	3
P	1.75
t (min.)	2.4

Technische tekening

