FABORY

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16X50

Artikelnummer	24540.160.050
Merk	-
UBB	950353142108
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634344
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	50 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183

Technische specificatie

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk(max.)	29
Voldraad als L ≤	70
k (max.)	8
L (mm)	50
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Technische tekening