

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M20X40



Artikelnummer	24540.200.040
Merk	-
UBB	950353142777
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634405
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	40 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009
DIN	963
BS	≈4183

Technische specificatie

d-D	M20
Thread length (min.)	70
dk(max.)	36
Voldraad als $L \leq$	80
k (max.)	10
L (mm)	40
n	5
P	2.5
t (min.)	4

Technische tekening

