

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M20X50



Artikelnummer	24540.200.050
Merk	-
UBB	950353142850
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634412
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	50 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M

Technische specificatie

d-D	M20
Thread length (min.)	70
dk(max.)	36
Voldraad als $L \leq$	80
k (max.)	10
L (mm)	50
n	5
P	2.5
t (min.)	4

Technische tekening

