



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M3X16

Artikelnummer 24560.030.016

Merk -

UBB 950353143924

UNSPSC 31161504

EAN 8715492634641

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	16 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	5.6
Voldraad als $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	16
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technische tekening

