FABORY



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M3X20

Artikelnummer	24560.030.020
Merk	-
UBB	950353144005
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634665
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	20 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	5.6
Voldraad als L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	20
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technische tekening

