



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M4X8

Artikelnummer 24560.040.008

Merk -

UBB 950353144344

UNSPSC 31161504

EAN 8715492634771

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	8 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4183
NF	≈E25-123
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NEN	≈2370

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	8
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technische tekening

