



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M4X20

Artikelnummer 24560.040.020

Merk -

UBB 950353144757

UNSPSC 31161504

EAN 8715492634818

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	20 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370
ISO	≈2009

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	20
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technische tekening

