

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M4X40



Artikelnummer 24560.040.040

Merk -

UBB 950353145093

UNSPSC 31161504

EAN 8715492634856

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M4
Lengte (L) (mm)	40
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
DIN	963
NF	≈E25-123

Technische specificatie

Thread length (min.)	22
d_k (max.)	7.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	2.2
n	1
P	0.70
t (min.)	0.8

Technische tekening

