FABORY



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M5X10

Artikelnummer	24560.050.010
Merk	-
UBB	950353145176
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634894
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	10 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-123
BS	≈4183
NEN	≈2370
ISO	≈2009
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	10
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technische tekening

