



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M5X12

Artikelnummer 24560.050.012

Merk -

UBB 950353145259

UNSPSC 31161504

EAN 8715492634900

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	12 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	12
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technische tekening

