



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M5X16

Artikelnummer 24560.050.016

Merk -

UBB 950353145333

UNSPSC 31161504

EAN 8715492634917

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	16 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
BS	≈4183
NF	≈E25-123

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	16
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technische tekening

