



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M5X25

Artikelnummer 24560.050.025

Merk -

UBB 950353145580

UNSPSC 31161504

EAN 8715492634931

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	25 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
DIN	963

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	25
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technische tekening

