

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M6X25



Artikelnummer 24560.060.025

Merk -

UBB 950353146240

UNSPSC 31161504

EAN 8715492635044

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M6
Lengte (L) (mm)	25
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NF	≈E25-123
BS	≈4183

Technische specificatie

Thread length (min.)	28
d_k (max.)	11
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	3
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technische tekening

