FABORY



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M4X8

Artikelnummer	24565.040.008
Merk	-
UBB	950353912591
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635327
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	8 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-123
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NEN	≈2370
BS	≈4183

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	8
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technische tekening

