FABORY



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M5X12

Artikelnummer	24565.050.012
Merk	-
UBB	950353913334
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635426
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	12 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	963
ISO	≈2009
BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	12
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technische tekening

