



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M5X35

Artikelnummer 24565.050.035

Merk -

UBB 950353913748

UNSPSC 31161504

EAN 8715492635471

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	35 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	963
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	35
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technische tekening

