



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M6X20

Artikelnummer 24565.060.020

Merk -

UBB 950353851526

UNSPSC 31161504

EAN 8715492635549

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	20 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	20
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technische tekening

