



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M8X25

Artikelnummer 24565.080.025

Merk -

UBB 951353774718

UNSPSC 31161504

EAN 8715492635655

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	25 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NEN	≈2370

Technische specificatie

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk(max.)	14.5
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	25
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technische tekening

