

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X20



Artikelnummer	24570.030.020
Merk	-
UBB	950353147800
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635914
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	20 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	964
NEN	≈2371
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
NF	≈E25-124

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	5.6
f ≈	0.75
Voldraad als L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	20
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Technische tekening

