FABORY



Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X8

Artikelnummer	24570.040.008
Merk	-
UBB	950353148303
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635990
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	8 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4183
ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-124
DIN	964
NEN	≈2371

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
f ≈	1
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	8
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Technische tekening

