

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X16



Artikelnummer	24570.040.016
Merk	-
UBB	950353148634
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636027
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	16 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-124
NEN	≈2371
DIN	964
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2010

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
f ≈	1
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	16
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Technische tekening

