

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X20



Artikelnummer 24570.040.020

Merk -

UBB 950353148717

UNSPSC 31161504

EAN 8715492636034

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M4
Lengte (L) (mm)	20
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4183
ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M
DIN	964
NF	≈E25-124

Technische specificatie

Thread length (min.)	22
d_k (max.)	7.5
$f \approx$	1
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	2.2
n	1
P	0.70
t (min.)	1.6

Technische tekening

