

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X25



Artikelnummer 24570.040.025

Merk -

UBB 950353148899

UNSPSC 31161504

EAN 8715492636041

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	25 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371
ISO	≈2010
BS	≈4183
DIN	964
NF	≈E25-124

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
f ≈	1
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	25
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Technische tekening

