

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X30



Artikelnummer	24570.040.030
Merk	-
UBB	950353148972
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636058
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	30 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈2010
NEN	≈2371
NF	≈E25-124
ASME	≈B18.6.7M
DIN	964
BS	≈4183

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
f ≈	1
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	30
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Technische tekening

