

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X50



Artikelnummer	24570.040.050
Merk	-
UBB	950353149137
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636089
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	50 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	964
NEN	≈2371
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
NF	≈E25-124
BS	≈4183

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
f ≈	1
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	50
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Technische tekening

