FABORY



Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X35

Artikelnummer	24570.050.035
Merk	-
UBB	950353335330
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636195
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	35 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4183
NF	≈E25-124
DIN	964
ISO	≈2010
NEN	≈2371
ASME	≈B18.6.7M

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
f ≈	1.25
Voldraad als L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	35
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Technische tekening

