

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X40



Artikelnummer	24570.050.040
Merk	-
UBB	950353150192
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636201
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	40 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-124
NEN	≈2371
ASME	≈B18.6.7M
DIN	964
BS	≈4183
ISO	≈2010

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
f ≈	1.25
Voldraad als L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	40
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Technische tekening

