

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X12



Artikelnummer	24570.060.012
Merk	-
UBB	950353150689
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636263
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	12 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈2010
BS	≈4183
NEN	≈2371
ASME	≈B18.6.7M
DIN	964
NF	≈E25-124

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
f ≈	1.5
Voldraad als L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	12
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

Technische tekening

