

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X35



Artikelnummer	24570.060.035
Merk	-
UBB	950353151182
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636317
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	35 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-124
DIN	964
ISO	≈2010
NEN	≈2371
BS	≈4183

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
f ≈	1.5
Voldraad als L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	35
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

Technische tekening

