

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X40



Artikelnummer 24570.060.040

Merk -

UBB 950353151265

UNSPSC 31161504

EAN 8715492636324

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	40 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	964
NF	≈E25-124
BS	≈4183
ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
f ≈	1.5
Voldraad als L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	40
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

Technische tekening

