

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X30



Artikelnummer 24570.080.030

Merk -

UBB 950353151836

UNSPSC 31161504

EAN 8715492636393

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M8
Lengte (L) (mm)	30
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	964
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
NF	≈E25-124
BS	≈4183

Technische specificatie

Thread length (min.)	34
d_k (max.)	14.5
$f \approx$	2
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	4
n	2
P	1.25
t (min.)	3.2

Technische tekening

