

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X50



Artikelnummer 24570.080.050

Merk -

UBB 950353152099

UNSPSC 31161504

EAN 8715492636430

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	50 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
BS	≈4183
NF	≈E25-124
NEN	≈2371
DIN	964

Technische specificatie

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk(max.)	14.5
f ≈	2
Voldraad als L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	50
n	2
P	1.25
t (min.)	3.2

Technische tekening

