

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X60



Artikelnummer	24570.080.060
Merk	-
UBB	950353152172
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636447
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	60 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈2010
NEN	≈2371
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-124
DIN	964

Technische specificatie

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk(max.)	14.5
f ≈	2
Voldraad als L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	60
n	2
P	1.25
t (min.)	3.2

Technische tekening

