



Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X20

Artikelnummer 24640.030.020

Merk -

UBB 950353152909

UNSPSC 31161504

EAN 8715492637031

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	20 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standaarden

BS ≈4183

NEN ≈1603

NF ≈E25-128

DIN 85


ASME ≈B18.6.7M

ISO ≈1580

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk(max.)	6
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	1.8
L (mm)	20
n	0.8
P	0.5

Technische tekening



t (min.)	0.7
----------	-----

FABORY