



Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X6

Artikelnummer 24640.040.006

Merk -

UBB 950353153329

UNSPSC 31161504

EAN 8715492637260

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	6 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standaarden

NF ≈E25-128

ISO ≈1580

DIN 85

ASME ≈B18.6.7M


NEN ≈1603

BS ≈4183

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk(max.)	8
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	2.4
L (mm)	6
n	1.2
P	0.7

Technische tekening



t (min.)	1
----------	---

FABORY