



Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X12

Artikelnummer 24640.040.012

Merk -

UBB 950353153659

UNSPSC 31161504

EAN 8715492637291

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	12 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].


Standaarden

BS	≈4183
NEN	≈1603
DIN	85
NF	≈E25-128
ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk(max.)	8
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	2.4
L (mm)	12
n	1.2
P	0.7

Technische tekening



t (min.)	1
----------	---

FABORY