



Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X20

Artikelnummer	24640.040.020
Merk	-
UBB	950353153816
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637338
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	20 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].


Standaarden

ISO	≈1580
DIN	85
NEN	≈1603
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-128

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk(max.)	8
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	2.4
L (mm)	20
n	1.2
P	0.7

Technische tekening



t (min.)	1
----------	---

FABORY