

Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X25



Artikelnummer	24640.050.025
Merk	-
UBB	950353154723
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637543
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M5
Lengte (L) (mm)	25
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4183
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128
ISO	≈1580

Technische specificatie

Thread length (min.)	38
d_k (max.)	10
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	3
n	1.2
P	0.80
t (min.)	1.2

Technische tekening

