
FABORY



Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X30

Artikelnummer	24640.050.030
Merk	-
UBB	950353154806
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637550
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	30 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].


Standaarden

ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128
BS	≈4183
NEN	≈1603
DIN	85

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk(max.)	10
Voldraad als L ≤	40
k (max.)	3
L (mm)	30
n	1.2
P	0.8

Technische tekening



t (min.)	1.2

FABORY