

Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X10



Artikelnummer	24640.060.010
Merk	-
UBB	950353155225
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637642
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M6
Lengte (L) (mm)	10
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	85
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128
ISO	≈1580

Technische specificatie

Thread length (min.)	38
d_k (max.)	12
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	3.6
n	1.6
P	1
t (min.)	1.4

Technische tekening

