
FABORY



Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X16

Artikelnummer	24640.060.016
Merk	-
UBB	950353155480
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637666
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	16 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].


Standaarden

DIN	85
ISO	≈1580
NEN	≈1603
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-128

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk(max.)	12
Voldraad als L ≤	40
k (max.)	3.6
L (mm)	16
n	1.6
P	1

Technische tekening



t (min.)	1.4

FABORY