
FABORY



Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X20

Artikelnummer	24640.060.020
Merk	-
UBB	950353155555
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637680
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	20 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].


Standaarden

NF	≈E25-128
ISO	≈1580
BS	≈4183
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1603

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk(max.)	12
Voldraad als L ≤	40
k (max.)	3.6
L (mm)	20
n	1.6
P	1

Technische tekening



t (min.)	1.4

FABORY