
FABORY



Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X25

Artikelnummer	24640.080.025
Merk	-
UBB	950353629385
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637840
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	25 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].


Standaarden

ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128
NEN	≈1603
DIN	85
BS	≈4183

Technische specificatie

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk(max.)	16
Voldraad als L ≤	40
k (max.)	4.8
L (mm)	25
n	2
P	1.25

Technische tekening



t (min.)	1.9

FABORY